

Garant**DNMG 150608, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250660 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749330 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Glavna uporaba | S |
| Podajanje f | 0,1 - 0,2 mm/v |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Lomilec odrezkov | TIS |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 |
| Rezalni material | HM |
| Zvrst | HB7415-1 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 50 - 110 m/min |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Globina reza a_p | 0,2 - 2 mm |

| | |
|----------------|-----------------------------------------|
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |