

Garant**DNMG 110408, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250754 HB7415-1
GTIN	4062406749347
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1
Lomilec odrezkov: TIM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 90 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Zvrst	HB7415-1
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M

Lomilec odrezkov	TIM
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408
Glavna uporaba	S
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje