

Garant**DNMG 150604, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250760 HB7415-1
GTIN	4062406749354
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1
Lomilec odrezkov: TIM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 90 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	S
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	TIM
Radij rezila	0,4 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Zvrst	HB7415-1
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje