

Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7415-1
Lomilec odrezkov	TIM
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	S

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje