

Garant**TNMG 160404, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HB7415-1
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	S
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	TIS
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje