

Garant**DNMG 150612, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150612 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1
Lomilec odrezkov: TIM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 90 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Rezalni material	HM

Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	HB7415-1
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Lomilec odrezkov	TIM
Glavna uporaba	S
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje