

**Garant****TNMG 160408, Zvrst: HB7415-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Razred artikla	21G

## Opis

TN.G 160408 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1  
Lomilec odrezkov: TIM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 90 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	TIM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	40 - 90 m/min

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Toleranca	M
Zvrst	HB7415-1
Glavna uporaba	S
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje