


Garant**WNMG 060408, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 060408 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1
Lomilec odrezkov: TIM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 90 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	TIM
Zvrst	HB7415-1
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	S
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje