

**Garant****VNMG 160408, Zvrst: HB7415-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Lomilec odrezkov	TIS
Zvrst	HB7415-1
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,2 - 2 mm
Glavna uporaba	S
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje