

Garant**WNMG 060404, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251952 HB7415-1
GTIN	4062406749477
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Zvrst	HB7415-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Lomilec odrezkov	TIS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje