

Garant**WNMG 080404, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251962 HB7415-1
GTIN	4062406749484
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080404 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1

Lomilec odrezkov: TIS

Globina reza a_p : 0,2 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 110 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	TIS
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7415-1
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje