


**Garant****CC.T 09T302, Zvrst: HB7415-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260056 HB7415-1
GTIN	4062406749545
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	TIS
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Toleranca	M
Zvrst	HB7415-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302

Glavna uporaba	S
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje