


Garant**CC.T 09T304, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260058 HB7415-1
GTIN	4062406749552
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	TIS
Zvrst	HB7415-1
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	S
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje