


**Garant****CC.T 060202, Zvrst: HB7415-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260050 HB7415-1
GTIN	4062406749521
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	TIS
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Toleranca	M
Zvrst	HB7415-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje