

**Garant****DC.T 11T302, Zvrst: HB7415-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Razred artikla	21G

**Opis**

DCMT 11T302 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1  
Lomilec odrezkov: TIS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 110 m/min

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	TIS
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Toleranca	M
Zvrst	HB7415-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	S
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje