


Garant**CCMT 09T308, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260060 HB7415-1
GTIN	4062406749569
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7415-1
Glavna uporaba	S
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	TIS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje