

Garant**DC.T 070202, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260351 HB7415-1
GTIN	4062406749613
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 070202 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1
Lomilec odrezkov: TIS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 110 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7415-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	S
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Lomilec odrezkov	TIS
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje