

Garant**CCMT 120408, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260066 HB7415-1
GTIN	4062406749583
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Toleranca	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Zvrst	HB7415-1
Lomilec odrezkov	TIS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje