

Garant**DC.T 070204, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260353 HB7415-1
GTIN	4062406749620
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070204 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1
Lomilec odrezkov: TIS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 110 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7415-1
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Lomilec odrezkov	TIS
Toleranca	M

Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Glavna uporaba	S
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje