

Garant**DC.T 11T304, Zvrst: HB7415-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1
Lomilec odrezkov: TIS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 110 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	TIS
Rezalni pogoji	neprekinjen
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Zvrst	HB7415-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	S
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje