

Garant**DC.T 11T308, Zvrst: HB7415-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1
Lomilec odrezkov: TIS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 110 m/min

Tehnični opis

Toleranca	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7415-1
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v

Lomilec odrezkov	TIS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	S
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje