


Garant**SCMT 09T304, Zvrst: HB7415-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Globina reza a _p	0,2 - 1,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v _c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Zvrst	HB7415-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	TIS
Glavna uporaba	S
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje