


Garant**SCMT 120404, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120404 HB7415-1 Radij rezila: 0,4 mm
Zvrst: HB7415-1
Lomilec odrezkov: TIS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 110 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7415-1
Glavna uporaba	S
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	TIS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	neprekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje