

Garant**VBMT 110302, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261142 HB7415-1
GTIN	4062406749705
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110302
Lomilec odrezkov	TIS
Zvrst	HB7415-1
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v

Radij rezila	0,2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje