

Garant**TCMT 16T304, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260956 HB7415-1
GTIN	4062406749699
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7415-1
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	TIS
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje