

**Garant****VC.T 160404, Zvrst: HB7415-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Glavna uporaba	S
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	TIS
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Zvrst	HB7415-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje