

Garant**VC.T 110302, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261364 HB7415-1
GTIN	4062406749750
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Zvrst	HB7415-1
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110302
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	S

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	TIS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje