

**Garant****VBMT 110304, Zvrst: HB7415-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Razred artikla	21G

## Opis

VBMT 110304 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1  
Lomilec odrezkov: TIS  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 110 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm

Zvrst	HB7415-1
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	TIS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje