

Garant**VBMT 160404, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 261152 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749736 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

VBMT 160404 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1
Lomilec odrezkov: TIS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 110 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Lomilec odrezkov | TIS |
| Podajanje f | 0,05 - 0,3 mm/v |
| Globina reza a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 50 - 110 m/min |
| Zvrst | HB7415-1 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT 160404 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Glavna uporaba | S |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |