

Garant**VC.T 110304, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261366 HB7415-1
GTIN	4062406749767
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	TIS
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7415-1
Rezalni material	HM
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min

Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje