

**Garant****VBMT 160408, Zvrst: HB7415-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261154 HB7415-1
GTIN	4062406749743
Razred artikla	21G

## Opis

VBMT 160408 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1  
Lomilec odrezkov: TIS  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 110 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	TIS
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7415-1
Glavna uporaba	S
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje