

**Garant****VC.T 160408, Zvrst: HB7415-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Razred artikla	21G

**Opis**

VC.T 160408 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1  
Lomilec odrezkov: TIS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 110 m/min

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	S
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Zvrst	HB7415-1
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160408

Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	TIS
Toleranca	M
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje