

Garant**DNMG 150608, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150608 HB7415-1 Zvrst: HB7415-1
Lomilec odrezkov: TIM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 90 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7415-1
Glavna uporaba	S
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	neprekinjen

Lomilec odrezkov	TIM
Radij rezila	0,8 mm
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje