


Garant**CNMG 120404, Zvrst: HU7305-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120404 HU7305-1 Zvrst: HU7305-1
Lomilec odrezkov: AM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 400 - 700 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,2 - 5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Glavna uporaba	N

Prevleka	neprevlečeni
Lomilec odrezkov	AM1
Zvrst	HU7305-1
Toleranca	M
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	400 - 700 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje