

Garant**DNMG 110404, Zvrst: HU7305-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HU7305-1 Zvrst: HU7305-1
Lomilec odrezkov: AM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 400 - 700 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AM1
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	400 - 700 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 5 mm
Glavna uporaba	N

Zvrst	HU7305-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje