

**Garant****VNMG 160404, Zvrst: HU7305-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AM1
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	400 - 700 m/min
Glavna uporaba	N
Globina reza $a_p$	0,2 - 5 mm
Prevleka	neprevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HU7305-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M

Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje