

Garant**DNMG 150608, Zvrst: HU7305-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250762 HU7305-1 |
| GTIN | 4062406749828 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DNMG 150608 HU7305-1 Zvrst: HU7305-1
Lomilec odrezkov: AM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 400 - 700 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 400 - 700 m/min |
| Zvrst | HU7305-1 |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Rezalni material | HM |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Lomilec odrezkov | AM1 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Globina reza a_p | 0,2 - 5 mm |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Toleranca | M |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 |
| Glavna uporaba | N |
| Podajanje f | 0,05 - 0,6 mm/v |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |