


**Garant****WNMG 060404, Zvrst: HU7305-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252062 HU7305-1
GTIN	4062406749873
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	M
Zvrst	HU7305-1
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	N
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	400 - 700 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Lomilec odrezkov	AM1

Preveleka	neprevlečeni
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje