

Garant**VNMG 160408, Zvrst: HU7305-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251804 HU7305-1
GTIN	4062406749866
Razred artikla	21G

Opis

VN.G 160408 HU7305-1 Zvrst: HU7305-1
Lomilec odrezkov: AM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 400 - 700 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	400 - 700 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408

Toleranca	M
Globina reza a_p	0,2 - 5 mm
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	AM1
Zvrst	HU7305-1
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje