


**Garant****WNMG 080408, Zvrst: HU7305-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Razred artikla	21G

## Opis

WN.G 080408 HU7305-1 Zvrst: HU7305-1  
Lomilec odrezkov: AM1  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 400 - 700 m/min

## Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	AM1
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_p$	0,2 - 5 mm
Radij rezila	0,8 mm

Preveleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	400 - 700 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Zvrst	HU7305-1
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje