


Garant**WNMG 060408, Zvrst: HU7305-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252064 HU7305-1
GTIN	4062406749880
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 060408 HU7305-1 Zvrst: HU7305-1
Lomilec odrezkov: AM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 400 - 700 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Radij rezila	0,8 mm
Toleranca	M
Globina reza a_p	0,2 - 5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	400 - 700 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Lomilec odrezkov	AM1
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Zvrst	HU7305-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje