


**Garant****WNMG 080404, Zvrst: HU7305-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Razred artikla	21G

## Opis

WN.G 080404 HU7305-1 Zvrst: HU7305-1  
Lomilec odrezkov: AM1  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 400 - 700 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,05 - 0,6 mm/v
Rezalni material	HM
Globina reza $a_p$	0,2 - 5 mm
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	400 - 700 m/min
Radij rezila	0,4 mm

Glavna uporaba	N
Zvrst	HU7305-1
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Lomilec odrezkov	AM1
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje