

**Garant**
**CNMG 120408, Zvrst: HB7130-2**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 120408 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
 Lomilec odrezkov: VG  
 Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VG
Zvrst	HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v

Glavna uporaba	M
Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje