

Garant**CNMG 120404, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120404 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

Zvrst	HB7130-2
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje