

**Garant****CNMG 120412, Zvrst: HB7130-2**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250324 HB7130-2
GTIN	4062406749927
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 120412 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

### Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VG
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7130-2
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje