


**Garant****CNMG 120412, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 120412 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm

Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Lomilec odrezkov	VM
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje