

**Garant****CNMG 09T308, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250152 HB7130-2 |
| GTIN                  | 4062406749279   |
| Razred artikla        | 21G             |

## Opis

CNMG 09T308 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

## Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 4               |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 4 mm      |
| Rezalni material                        | HM              |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava   |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 70 - 240 m/min  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Glavna uporaba                | M                                       |
| Toleranca                     | M                                       |
| Zvrst                         | HB7130-2                                |
| Podajanje f                   | 0,1 - 0,4 mm/v                          |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 09T308                             |
| Lomilec odrezkov              | VM                                      |
| Radij rezila                  | 0,8 mm                                  |
| Vrsta izdelka                 | Obračalna rezalna ploščica za struženje |