

Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7130-2 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VM

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Zvrst	HB7130-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje