

Garant**DNMG 150604, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604

Lomilec odrezkov	VS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje