

Garant**TNMG 160404, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251432 HB7130-2
GTIN	4062406750008
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	VS
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje